


## tipo MAXIMUS® ASSISTANCE



Tappeti asciugapassi con percorso tattile

1 2 3 interni (zona 3)

### descrizione

MAXIMUS® ASSISTANCE è un tappeto asciugapassi tattile adatto per i non vedenti e ipovedenti. Una combinazione ottimale di riduzione dello sporco e di guida tattile della qualità MAXIMUS®.



antistatico



Forza resistente



di lusso



Adatto per edifici 33

## **tipo MAXIMUS® ASSISTANCE**

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>Tipo</b>                          | velluto tufting 1/8"      |
| <b>altezza effettiva del pelo</b>    | 100% poliammide           |
| <b>materiale portante</b>            | fibra di poliestere       |
| <b>rivestimento del fondo</b>        | rivestimento pesante      |
| <b>Peso filato / fibra</b>           | 1.000                     |
| <b>Peso totale (g/m<sup>2</sup>)</b> | 3.410                     |
| <b>altezza totale (mm)</b>           | 11                        |
| <b>Densità di nodi/m<sup>2</sup></b> | 138.600                   |
| <b>Forma di consegna tappeti</b>     | Tappeto max. 300 x 500 cm |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>caratteristica del prodotto</b> | assorbimento di sporco e umidità                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>posa</b>                        | I tappeti possono essere posati liberamente sulla parte superiore. A seconda delle condizioni in loco, si consiglia l'uso di questo tappetino con FLOCK o EXACT.                                                                                                                                 |
| <b>pulizia</b>                     | Rimozione dello sporco con potente aspiratore a spazzola. Per una periodica pulizia a fondo si consiglia il procedimento di iniezione/estrazione. Può essere lavato senza problemi anche con abbondante acqua, che però non deve superare i 40 °C. Non utilizzare idrocarburo clorurato (tetra). |
| <b>Marca</b>                       | emco                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## **tipo MAXIMUS® ASSISTANCE**

### **colori**



nero 80.01



sfumature di nero 81.01



grigio 80.03